

**Súprava papierových krycích pásiiek, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083645 50X50
GTIN	4005801208538
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

tesakrepp® 4329 je **čierna kreповá** tenká a **pružná papierová krycia páska**, má vysokú odolnosť voči mokrému brúseniu a dobrú **retenciu farby a tmelu**. Okrem toho je vhodná aj na všeobecné **krycie a lakovacie práce** pri teplotách do 70 °C.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Šírka	50 mm
Označenie výrobcu	tesakrepp® 4329
Hrúbka	0,13 mm
Farba	žltkastý
Dĺžka	50 m
Rozťažnosť	10 %

Pravítko k dispozícii	nie
Počet lepiacich pásov	6
Pevnosť v ťahu	0,33 N/mm
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
odolné voči teplotám do	70 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Zvláštnosť	možnosť repulpácie
Zvláštnosť	možnosť popisovania
Podkladový materiál	papier
Lepiaca sila na oceli	0,28 N/mm
Použitie	krycie práce
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Druh produktu	Lepiaca páska