


**3M****Hliníková lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 38X50**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083635 38X50
GTIN	2050001661425
Trieda položky	08M

## Popis

### Prevedenie:

Mäkká hliníková lepiaca páska je vhodná na galvanické pokovovanie, má silný odraz tepla a svetla a je odolná voči poveternostným vplyvom a chemikáliám.

**3M™ 431** vykazuje vynikajúce tesniace vlastnosti dobrým tienením vlhkosti a je ľahko použiteľný pre dlhodobé aplikácie.

### Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

## Technický opis

Označenie výrobcu	431
Hrúbka	0,09 mm
Dĺžka	50 m
Šírka	38 mm
Farba	strieborná
Pevnosť v ťahu	3,38 N/mm

Rozťažnosť	5 %
odolné voči teplotám do	-55 - 155 °C
Podkladový materiál	Hliník
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Teplota skladovania	20 °C
Zvláštnosť	odolné voči UV žiareniu
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Lepiaca hmota	akrylát
Pravítko k dispozícii	nie
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Použitie	maskovanie
Použitie	utesnenie
Použitie	Obvodové frézovanie
Použitie	tienenie
Použitie	opláštenie
Lepiaca sila na oceli	0,44 N/mm
Druh produktu	Lepiaca páska