

HOLEX**Ťažný čap 60° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308785 50
GTIN	4045197543103
Trieda položky	32Z

Popis**Popis:**

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kuželom **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Upozornenie:

Utesnené – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny ťahovací moment.

Technický opis

L ₁	45 mm
Ø hlavy D ₁	23 mm
Závit M	M24
Celková dĺžka L	85 mm
Ø zväzku D	38 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 50
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	150 Nm
Vhodné pre strmé kužele	50

Rozmer cez steny	30 mm
Vlastnosť otvoru	s otvorom
Ťažný čap - norma	MAS 403
Druh produktu	Ťažný čap

Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy ISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308825 50