

**3M****Izolačná páska, 19 mm×25 m, Farba: BLACK**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083654 BLACK
GTIN	4054596615373
Trieda položky	08M

## Popis

**Prevedenie:**

**3M™ Temflex® 165** je **univerzálne použiteľná mäkká PVC izolačná páska**. Ťažko zápalná. Samohasiaca, dobre odolná voči olejom a rozpúšťadlám.

**Použitie:**

Na izoláciu, zviazanie, upevnenie a farebné označenie.

**Upozornenie:**

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

## Technický opis

Dĺžka	25 m
Hrúbka	0,15 mm
Označenie výrobcu	3M® Temflex® 165
Šírka	19 mm
Farba	cierna

Teplota skladovania	20 - 23 °C
Podkladový materiál	PVC fólia
Použitie	izolovanie
Použitie	viazanie
Použitie	upevnenie
Použitie	znacenie
Použitie	vyznacovanie
Pevnosť v ťahu	2 N/mm
Lepiaca sila na oceli	0,2 N/mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 60 %
Rozťažnosť	200 %
Pravítko k dispozícii	nie
odolné voči teplotám do	90 °C
Druh lepiacej pásy	jednostranná
Atribút Názov produktu	19 mm×25 m
Druh produktu	Lepiaca páska