



## Ťažný čap Hurco 90° s lícovaním utesnený, Vhodné pre strmé kužele: 40



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308806 40
GTIN	4045197644640
Trieda položky	32Z

### Popis

#### Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

#### Použitie:

Pre nástroje so stopkou so strmým kuželom **DIN 69871/ISO 7388-1**.

#### Upozornenie:

**Utesnené** – O-krúžkom.

Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.

Pri montáži AB dbajte na správny ťahovací moment.

### Technický opis

Vhodné pre strmé kužele	40
Závit M	M16
L <sub>1</sub>	32 mm
Ø zväzku D	23 mm
vhodné pre strmý kužel s farebným kódom	SK 40
Celková dĺžka L	57,15 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje	50 Nm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	15 mm

Rozmer cez steny	19 mm
Ťažný čap - norma	MAS 403
Druh produktu	Ťažný čap

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308825 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40