

**Samosvorné vrtacie skľučovadlo Supra, Typ: 10/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	341400 10/16
GTIN	4019208189772
Trieda položky	39R

Popis**Prevedenie:**

Priemyselné vyhotovenie
S unášacím kuželom DIN 238

Použitie:

Pre stojanové vrtačky.
Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342887 alebo priamo na vreteno stroja.

Technický opis

najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	15,733 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 16
Typ	10/16
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	89,1 mm
Rozsah upínania	0 - 10 mm
Vonkajší Ø	40,2 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča