



Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320660 3
GTIN	4019208014272
Trieda položky	35R

Popis

Prevedenie:

- Teleso a otočný hrot sú kalené.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
- Uhol hrotu 60°.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

Technický opis

pre hmotnosť obrobku	400 kg
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Ø puzdra D	48,5 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	22 mm
Úžitková dĺžka B	70,5 mm

Morse kužel	MK3
Druh produktu	Strediaci hrot