



Otočný sústružnícky hrot 60°, Morse kužel: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 320660 4 |
| GTIN | 4019208014258 |
| Trieda položky | 35R |

Popis

Prevedenie:

- Teleso a otočný hrot sú kalené.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
- Uhol hrotu 60°.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie.

Technický opis

| | |
|------------------------------|----------|
| najväčší Ø vrcholu 60° A | 32 mm |
| Ø puzdra D | 68,5 mm |
| Úžitková dĺžka B | 102,5 mm |
| Morse kužel | MK4 |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,005 mm |

pre hmotnosť obrobku

800 kg

Druh produktu

Strediaci hrot