

**Súprava papierových krycích pásiiek, Šírka×dĺžka (mm×m): 19X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083645 19X50
GTIN	4005801208446
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

tesakrepp® 4329 je **čierna kreповá** tenká a **pružná papierová krycia páska**, má vysokú odolnosť voči mokrému brúseniu a dobrú **retenciu farby a tmelu**. Okrem toho je vhodná aj na všeobecné **krycie a lakovacie práce** pri teplotách do 70 °C.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Šírka	19 mm
Dĺžka	50 m
Hrúbka	0,13 mm
Označenie výrobcu	tesakrepp® 4329
Farba	žltkastý
Podkladový materiál	papier

Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Zvláštnosť	možnosť repulpácie
Zvláštnosť	možnosť popisovania
Pevnosť v ťahu	0,33 N/mm
Pravítko k dispozícii	nie
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
odolné voči teplotám do	70 °C
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Rozťažnosť	10 %
Počet lepiacich pásov	16
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Použitie	krycie práce
Lepiaca sila na oceli	0,28 N/mm
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Druh produktu	Lepiaca páska