



## Samosvorné vrtacie skľučovadlo Supra s SKS, Typ: 10/12



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	341455 10/12
GTIN	4019208069005
Trieda položky	39R

### Popis

#### Prevedenie:

So zaistením upínacej sily (SKS) pre príklepové vrtáčky. Pre chod doprava/dola.

S unášacím kuželom DIN 238

#### Použitie:

Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342887 alebo priamo na vreteno stroja.

### Technický opis

Kužel vrtacieho skľučovadla	B 12
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	12,065 mm
Typ	10/12
Rozsah upínania	0 - 10 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	86,1 mm
Vonkajší Ø	40,2 mm
Druh produktu	Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča