



Vrtacie skľučovadlo s radiálnym blokovaním Extra RV Plastové vyhotovenie, Typ: 10-1/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342200 10-1/2
GTIN	4019208415000
Trieda položky	39R

Popis

Prevedenie:

- **Bezklúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vrtaní).**
 - **Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.**
 - **Dobrá presnosť vystredeného behu.**
 - **Prevrtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).**
- S ochranou proti nájazdu.

Technický opis

Typ	10-1/2
Rozsah upínania	1 - 10 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	60,9 mm
maximálny výkon stroja	1000 W
Vonkajší Ø	42,7 mm
Upínač	1/2-20 palec
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	55 mm
Radiálne zablokovanie	áno

Druh produktu

Výtacie skľučovadlo bez použitia kľúča