



Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320650 4
GTIN	4019208000169
Trieda položky	35R

Popis

Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°.
- Ľahké prevedenie.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bez údržby.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Prevažne na opracovávanie malých a najmenších dielov na malých a veľkých sústruhoch.

Technický opis

Úžitková dĺžka B	75,5 mm
pre hmotnosť obrobku	800 kg
Morse kužel	MK4
Ø puzdra D	42 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	20 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

