



Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima, Typ: 16/18



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342215 16/18
GTIN	4019208018201
Trieda položky	39R

Popis

Prevedenie:

Čeluste sú kalené.

Pre chod doprava/dola.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, **príklepových vŕtačkách** a stojanových vŕtačkách.

Technický opis

Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	98 mm
Typ	16/18
Rozsah upínania	1 - 16 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 18
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	17,78 mm

Vonkajší Ø	56,5 mm
vhodný klúč na ozubené kolieska	S3
Druh produktu	Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom