



Vrtacie skľučovadlo s radiálnym blokovaním Extra RV Plastové vyhotovenie, Typ: 13-3/8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342200 13-3/8
GTIN	4019208414980
Trieda položky	39R

Popis

Prevedenie:

- **Bezklúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vrtaní).**
 - **Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.**
 - **Dobrá presnosť vystredeného behu.**
 - **Prevrtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).**
- S ochranou proti nájazdu. **Upínacie fazety z tvrdokovu** na zníženie opotrebenia.

Technický opis

Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	72,4 mm
maximálny výkon stroja	1000 W
Typ	13-3/8
Rozsah upínania	1,5 - 13 mm
Vonkajší Ø	42,7 mm
Upínač	3/8-24 palec
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	64,5 mm
Radiálne zablokovanie	áno

Druh produktu

Výtacie skľučovadlo bez použitia kľúča