

HOLEX**Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom, Typ: 10/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342220 10/12
GTIN	4045197152916
Trieda položky	32W

Popis**Prevedenie:**

Vedenie pre kľúč netvrdené.

Pre chod doprava/doľava.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vrtáčkach, **príklepových vrtáčkach** a stojanových vrtáčkach.

Technický opis

Kužel vrtacieho skľučovadla	B 12
Typ	10/12
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	61,4 mm
Rozsah upínania	0,8 - 10 mm
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	12,065 mm

Vonkajší Ø	33,5 mm
vhodný klúč na ozubené kolieska	S2
Druh produktu	Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom