



## Vrtacie skľučovadlo s radiálnym blokovaním Extra RV Kovové vyhotovenie, Typ: 13-1/2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342205 13-1/2
GTIN	4019208414935
Trieda položky	39R

### Popis

#### Prevedenie:

- **Bezklúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vrtaní).**
  - **Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.**
  - **Dobrá presnosť vystredeného behu.**
  - **Prevrtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).**
- S ochranou proti nárazu. **Upínacie fazety z tvrdokovu** na zníženie opotrebenia.

### Technický opis

maximálny výkon stroja	1100 W
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	72,4 mm
Typ	13-1/2
Rozsah upínania	1,5 - 13 mm
Vonkajší Ø	42,7 mm
Upínač	1/2-20 palec
Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	64,5 mm
Radiálne zablokovanie	áno

Druh produktu

Výtacie skľučovadlo bez použitia kľúča