

**HOLEX****Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom, Typ: 10/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Trieda položky	32W

**Popis****Prevedenie:**

Vedenie pre kľúč netvrdené.

Pre chod doprava/doľava.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

**Použitie:**

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vrtáčkach, **príklepových vrtáčkach** a stojanových vrtáčkach.

**Technický opis**

Kužel vrtacieho skľučovadla	B 16
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	15,733 mm
Rozsah upínania	1 - 10 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	77 mm
Typ	10/16

Vonkajší Ø	42,4 mm
vhodný klúč na ozubené kolieska	S2
Druh produktu	Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom