



Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima, Typ: 6/10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 342215 6/10 |
| GTIN | 4019208067018 |
| Trieda položky | 39R |

Popis

Prevedenie:

Čeluste sú kalené.

Pre chod doprava/dola.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, **príklepových vŕtačkách** a stojanových vŕtačkách.

Technický opis

| | |
|---|--------------|
| Typ | 6/10 |
| najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla | 10,094 mm |
| Kužel vrtacieho skľučovadla | B 10 |
| Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave | 52,5 mm |
| Rozsah upínania | 0,5 - 6,5 mm |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vonkajší Ø | 29,5 mm |
| vhodný klúč na ozubené kolieska | S1 |
| Druh produktu | Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |