

**Samosvorné vrtacie skľučovadlo Supra, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 341400 6 |
| GTIN | 4019208009544 |
| Trieda položky | 39R |

Popis**Prevedenie:**

Priemyselné vyhotovenie
S unášacím kuželom DIN 238

Použitie:

Pre stojanové vrtačky.
Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342887 alebo priamo na vreteno stroja.

Technický opis

| | |
|---|--|
| najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla | 10,094 mm |
| Kužel vrtacieho skľučovadla | B 10 |
| Rozsah upínania | 0 - 6,5 mm |
| Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave | 65,6 mm |
| Typ | 6 |
| Vonkajší Ø | 32 mm |
| Druh produktu | Vrtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |