

HOLEX**Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom, Typ: 16/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 342220 16/16 |
| GTIN | 4045197152947 |
| Trieda položky | 32W |

Popis**Prevedenie:**

Vedenie pre kľúč netvrdené.

Pre chod doprava/doľava.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vrtáčkach, **príklepových vrtáčkach** a stojanových vrtáčkach.

Technický opis

| | |
|---|-----------|
| Rozsah upínania | 3 - 16 mm |
| Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave | 86,5 mm |
| Kužel vrtacieho skľučovadla | B 16 |
| najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla | 15,733 mm |
| Typ | 16/16 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Vonkajší Ø | 50 mm |
| vhodný klúč na ozubené kolieska | S3 |
| Druh produktu | Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom |