



Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima, Typ: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342215 8
GTIN	4019208066974
Trieda položky	39R

Popis

Prevedenie:

Čeluste sú kalené.

Pre chod doprava/dola.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, **príklepových vŕtačkách** a stojanových vŕtačkách.

Technický opis

Rozsah upínania	0,5 - 8 mm
Typ	8
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	12,065 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 12
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	57,5 mm

Vonkajší Ø	29,5 mm
vhodný klúč na ozubené kolieska	S2
Druh produktu	Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom