



Otočný sústružnícky hrot s predĺženým hrotom 60°/30°, Morse kužel: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320670 5
GTIN	4019208017082
Trieda položky	35R

Popis

Prevedenie:

- Teleso a otočný hrot sú kalené.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
- S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie. Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

Technický opis

Úžitková dĺžka B	143,5 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	40 mm
Dĺžka hrotu C	64 mm
pre hmotnosť obrobku	1200 kg

maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Ø puzdra D	88,5 mm
najväčší Ø vrcholu 30° A	16 mm
Morse kužel'	MK5
Druh produktu	Strediaci hrot