

**HOLEX****Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom, Typ: 16/18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342220 16/18
GTIN	4045197152954
Trieda položky	32W

**Popis****Prevedenie:**

Vedenie pre kľúč netvrdené.

Pre chod doprava/doľava.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

**Použitie:**

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vrtáčkach, **príklepových vrtáčkach** a stojanových vrtáčkach.

**Technický opis**

Rozsah upínania	3 - 16 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 18
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	98 mm
Typ	16/18
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	17,78 mm

Vonkajší Ø	50 mm
vhodný klúč na ozubené kolieska	S3
Druh produktu	Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom