



Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima, Typ: 10/12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342215 10/12
GTIN	4019208018041
Trieda položky	39R

Popis

Prevedenie:

Čeluste sú kalené.

Pre chod doprava/dola.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, **príklepových vŕtačkách** a stojanových vŕtačkách.

Technický opis

Typ	10/12
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	60,5 mm
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 12
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	12,065 mm
Rozsah upínania	0,8 - 10 mm

Vonkajší Ø	34,5 mm
vhodný klúč na ozubené kolieska	S2
Druh produktu	Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom