



Otočný sústružnícky hrot s predĺženým hrotom 60°/30°, Morse kužel: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320670 6
GTIN	4019208017099
Trieda položky	35R

Popis

Prevedenie:

- Teleso a otočný hrot sú kalené.
- Otočný hrot prekalený, možno niekoľkokrát prebrúsiť.
- Presné valivé ložiská pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti.
- Bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.
- Špeciálne tesnenie zabraňuje preniknutiu nečistôt a chladiva.
- S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/30°.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre všetky druhy sústruhov, rovnako dobre vhodné na hrubovanie a presné sústruženie. Predĺžený otočný hrot umožňuje nerušené nabehnutie sústružníckeho noža k rovine obrobku. Vhodné najmä na kopírovacie sústruženie.

Technický opis

pre hmotnosť obrobku	2500 kg
najväčší Ø vrcholu 60° A	50 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,01 mm
Morse kužel	MK6

Ø puzdra D	102,5 mm
Dĺžka hrotu C	78 mm
Úžitková dĺžka B	172,5 mm
najväčší Ø vrcholu 30° A	18 mm
Druh produktu	Strediaci hrot