

**HOLEX****Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom, Typ: 10-3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342235 10-3/8
GTIN	4045197152961
Trieda položky	32W

**Popis****Prevedenie:**

Vedenie pre kľúč netvrdené.

Pre pravý chod. **Skľučovadlo s použitím na pravý a ľavý chod**, ktoré sa dá zaistiť skrutkou (ľavý závit).

**Použitie:**

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vrtačkách, **príklepových vrtačkách** a stojanových vrtačkách.

**Technický opis**

Rozsah upínania	0,8 - 10 mm
Typ	10-3/8
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	61 mm
Vonkajší Ø	33,3 mm
Upínač	3/8-24 palec
vhodný kľúč na ozubené kolieska	S2

Druh produktu

---

Vítacie skľučovadlo  
s ozubeným vencom