

HOLEX**Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom, Typ: 10-1/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Trieda položky	32W

Popis**Prevedenie:**

Vedenie pre kľúč netvrdené.

Pre pravý chod. **Skľučovadlo s použitím na pravý a ľavý chod**, ktoré sa dá zaistiť skrutkou (ľavý závit).

Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vrtačkách, **príklepových vrtačkách** a stojanových vrtačkách.

Technický opis

Typ	10-1/2
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	61 mm
Rozsah upínania	0,8 - 10 mm
Vonkajší Ø	33,3 mm
Upínač	1/2-20 palec
vhodný kľúč na ozubené kolieska	S2

Druh produktu

Vítacie skľučovadlo
s ozubeným vencom