



## Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima, Typ: 13



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342215 13
GTIN	4019208018096
Trieda položky	39R

### Popis

**Prevedenie:**

Čeluste sú kalené.

Pre chod doprava/dola.

S kuželom vrtacieho skľučovadla DIN 238 na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300 – 342850 alebo priamo na vreteno stroja.

**Použitie:**

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vrtáčkách, **príklepových vrtáčkách** a stojanových vrtáčkách.

### Technický opis

Rozsah upínania	1,5 - 13 mm
najväčší Ø kužela vrtacieho skľučovadla	15,733 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	77 mm
Typ	13
Kužel vrtacieho skľučovadla	B 16

Vonkajší Ø	42,8 mm
vhodný klúč na ozubené kolieska	S2
Druh produktu	Vřtacie skľučovadlo s ozubeným vencom