



Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 40, krátka, Ø trňa d1: 40mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 303020 40 |
| GTIN | 4250122614227 |
| Trieda položky | 36E |

Popis

Prevedenie:

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
Všetky sopky brunované.

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

| | |
|--|---------------|
| Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 40 |
| Ø trňa d ₁ | 40 mm |
| vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 40 |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm |
| Vonkajší Ø D | 88 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 40 mm |
| Upínač | BT 40, krátka |
| Norma | DIN 6357 |
| Norma upínača | JIS B6339 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Tvar | ADB |
| otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Upínací trň pre frézovacie hlavy |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308790 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308801 40 |
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308785 40 |
| Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308806 40 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308795 40 |
| Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 40 | 309860 40 |
| Špeciálne kľúče pre Ø trňa 40 | 309840 40 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308765 40 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308760 40 |
| Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40 | 308802 40 |