



Vrtacie skľučovadlo s ozubeným vencom Prima, Typ: 10-3/8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342225 10-3/8
GTIN	4019208415789
Trieda položky	39R

Popis

Prevedenie:

Čeluste sú kalené.

Pre pravý chod. **Skľučovadlo s použitím na pravý a ľavý chod**, ktoré sa dá zaistiť skrutkou (ľavý závit).

Použitie:

Pre univerzálne vrtacie práce na elektrických ručných vrtáčkách, **príklepových vrtáčkách** a stojanových vrtáčkách.

Technický opis

Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	61 mm
Rozsah upínania	0,8 - 10 mm
Typ	10-3/8
Vonkajší Ø	34,5 mm
Upínač	3/8-24 palec
vhodný kľúč na ozubené kolieska	S2

Druh produktu

Vítacie skľučovadlo
s ozubeným vencom