

**Textilná lepiaca páska, strieborná, Šírka×dĺžka (mm×m): 48X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Trieda položky	08M

**Popis****Prevedenie:**

**tesa® 4662 duct tape** má vynikajúcu príľnavosť aj na drsných a prašných povrchoch. Je vodoodolná, príľnavá a pružná. Ideálna na utesnenie rúr a vedení, ako aj na aplikácie na omietku a murivo. Dá sa ľahko roztrhnúť rukou pozdĺžne aj priečne.

**Upozornenie:**

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

**Technický opis**

Dĺžka	50 m
Hrúbka	0,23 mm
Označenie výrobcu	duct tape 4662
Šírka	48 mm
Farba	strieborná
Rozťažnosť	18 %

Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
odolné voči teplotám do	95 °C
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Pravítko k dispozícii	nie
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Zvláštnosť	vodu odpuďzujúca
Jemnosť tkaniny	27 mesh
Pevnosť v ťahu	3 N/mm
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Podkladový materiál	tkanina
Použitie	utesnenie
Použitie	viazanie
Použitie	fixovanie
Použitie	balenie
Použitie	lepenie
Použitie	upevňovanie
Lepiaca sila na oceli	0,44 N/mm
Atribút Názov produktu	strieborná
Druh produktu	Lepiaca páska