

3M**Lepiaca páska PVC, Farba: WHITE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083636 WHITE
GTIN	2050001661432
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

3M™ 764i možno použiť na nekritické aplikácie, ako je farebné označovanie a viazanie. Je odolná voči korózii, flexibilná, odolná voči oderu, prispôsobivá, jednoducho sa aplikuje a odolná voči vlhkosti.

Farebné a podlahové označovacie pásy 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pásov je odolná voči poškrabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Ľahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Farba	biela
Dĺžka	33 m
Šírka	50 mm

Označenie výrobcu	764i
Hrúbka	0,125 mm
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Rozťažnosť	180 %
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Odolnosť od dátumu výroby	12 Mesiac
Podkladový materiál	PVC fólia
odolné voči teplotám do	29 °C
Teplota skladovania	20 - 23 °C
Zvláštnosť	odolná proti oderu
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	odolné proti korózii
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Pravítko k dispozícii	nie
Pevnosť v ťahu	2,28 N/mm
Lepiaca sila na oceli	0,21 N/mm
Použitie	viazanie
Použitie	znacenie
Použitie	uzavretie
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 60 %
Druh produktu	Lepiaca páska