



## Základná súprava Štandard, pre závit M: M8



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082710 M8
GTIN	2050001739933
Trieda položky	04D

### Popis

#### Popis:

Vrták na termálne vrtanie vytvára trecie teplo prostredníctvom TK polygónového obrysu, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.

#### Výhoda:

- **Vysoká úspora nákladov a času v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. sťahovacie matice).**
- **Beztrieskové, bez odpadu; Nahrádza nitovacie, zváracie a lisovacie matice.**
- **Pevný základ pre závit s vysokými vyťahovacími silami.**
- **Pre všetky bežné hrúbky materiálov a veľkosti závitov (závit podľa DIN 13).**

#### Rozsah balenia:

- **1 špeciálne upínacie skľučovadlo MK2 s chladiacim krúžkom.**
- **1 hákový a otvorený kľúč.**
- **4 upínacie čeluste ER25 vo vhodných veľkostiach pre M4 – M12.**
- **1 vrták na termálne vrtanie Flowdrill vo zvolenej veľkosti závit.**
- **1 tvarovací závitník Flowtap vo zvolenej veľkosti závit.**
- **1 špeciálny oddelovací prostriedok pre vrtanie vrátane mosadzného štetca (FDKS100; 100 g).**
- **1 špeciálny olej na závit vrátane štetca so štetinami (FTMZ100; 100 ml).**
- **1 systémový kufřík so stručným návodom (podrobná príručka na stiahnutie vo formáte PDF).**

**Upozornenie:**

Iné vyhotovenia a súpravy na špeciálne aplikácie (napr. na tenké plechy) sú k dispozícii na vyžiadanie. **Vhodné tvarovacie závitníky pozri č. 139115 a nasl.**

---

**Technický opis**

pre závit M	M8
Druh produktu	Vrtáky pre termálne vrtanie

---

**Príslušenstvo**

Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážokHSS-E-PM 6HX M M8	139115 M8
--	-----------