

HOLEX**Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací Ø d: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308930 2 |
| GTIN | 4045197151216 |
| Trieda položky | 32Z |

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Upozornenie:**Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).****Technický opis**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Menovitý upínací Ø d | 2 mm |
| Upínač | ER 20 |
| Norma | ISO 15488-B |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm |
| Typ | 428 E |
| Vonkajší Ø D | 21 mm |
| Celková dĺžka L | 31,5 mm |
| Druh produktu | Upínacia klieština |

