

HOLEX**Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací Ø d: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308930 5
GTIN	4045197151247
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Upozornenie:**Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).****Technický opis**

Menovitý upínací Ø d	5 mm
Upínač	ER 20
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	428 E
Vonkajší Ø D	21 mm
Celková dĺžka L	31,5 mm
Druh produktu	Upínacia klieština

