

HOLEX**Klieština ER, ER 25, Menovitý upínací Ø d: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308960 4
GTIN	4045197151353
Trieda položky	32Z

Popis**Prevedenie:**

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Upozornenie:

Ø upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. Ø 10 – 9 mm, okrem prípadu pri Ø 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Upínacie klieštiny ER16, ER25 a ER32 bez tesnenia dostupné aj v palcových veľkostiach cez eShop.

Technický opis

Menovitý upínací Ø d	4 mm
Upínač	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 10 µm
Typ	430 E
Vonkajší Ø D	26 mm
Celková dĺžka L	34 mm
Druh produktu	Upínacia klieština

