



Ľahký otočný sústružnícky hrot, Morse kužel: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	320675 5
GTIN	5907412202730
Trieda položky	36C

Popis

Prevedenie:

- Uhol hrotu 60°.
- Ľahké vyhotovenie, bezúdržbové.

Popis:

Strediacie hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Použitie:

Pre sústruhy na hrubovanie a presné sústruženie.

Technický opis

Morse kužel	MK5
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
Ø puzdra D	90 mm
maximálne otáčky	3000 min ⁻¹
pre hmotnosť obrobku	2000 kg
Úžitková dĺžka B	128 mm
Dĺžka hrotu C	49,5 mm
najväčší Ø vrcholu 60° A	40 mm

Celková délka L	257,5 mm
Druh produktu	Strediaci hrot