

HOLEX**Pevný hrot s tvrdokovovou špičkou, Morse kužel: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323600 2
GTIN	4045197296672
Trieda položky	32L

Popis**Prevedenie:**

Uhol hrotu 60°, brúsený povrch.

Celojamkovače s hlboko zapusteným **hrotom z tvrdého kovu**.

Hroty jamkovačov osadené tvrdým kovom sú opatrené značkovacou drážkou, ktorá ukazuje maximálne prebrúsenie hrotu.

Popis:

Strediaci hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

Norma:**DIN 806****Technický opis**

Vonkajší Ø D	18 mm
Dĺžka plochy L ₁	30 mm
Plochy-Vzdialenosť vrcholov od	2 mm
Ø tvrdých kovov H	7 mm
Morse kužel'	2
Celková dĺžka L	100 mm
Druh produktu	Strediaci hrot

