

**Presná kreповá páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 30X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083648 30X50
GTIN	4042448816115
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

tesakrepp® 4334 pozostáva z extra tenkého papierového nosiča odolného voči roztrhnutiu. Umožňuje dobré polohovanie a je vhodný až na 8 týždňov v exteriéri, ako aj pre kvalitné **techniky špachtľovania, maľovania a lakovania s ostrými lakovanými a farebnými hranami**. Môže sa použiť na rôzne citlivé povrchy, ako je sklo, hliník, HPVC a drevo.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Dĺžka	50 m
Hrúbka	0,09 mm
Označenie výrobcu	tesakrepp® 4334
Šírka	30 mm
Farba	žltkastý

Pravítko k dispozícii	nie
Počet lepiacich pások	1
Lepiaca hmota	akrylát
odolné voči teplotám do	120 °C
Zvláštnosť	odolné voči UV žiareniu
Zvláštnosť	možnosť popisovania
Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Pevnosť v ťahu	0,3 N/mm
Podkladový materiál	papier
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
Rozťažnosť	4 %
Použitie	krycie práce
Lepiaca sila na oceli	0,19 N/mm
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Druh produktu	Lepiaca páska