

**Garant****DNMG 150608, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250762 HB7120-1
GTIN	4045197819819
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	VM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie