

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie