


Garant**CNMM 120412, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	2 - 8 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VR
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 210 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie