

Garant**CNMG 120404, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie