

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250158 HB7120-1
GTIN	4045197819628
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Lamač triesok	VM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie