

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie