

**Garant****CNMG 09T304, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250150 HB7120-1 |
| GTIN             | 4045197819598   |
| Trieda položky   | 21G             |

**Technický opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Hlavné použitie                        | M                         |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 80 - 260 m/min            |
| Typ                                    | HB7120-1                  |
| Posuv $f$                              | 0,2 - 0,5 mm/ot,          |
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm                    |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,5 - 4 mm                |
| Podmienka rezu                         | kontinuálne               |
| Lamač triesok                          | VM                        |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokoncovanie |
| Rezný materiál                         | HM                        |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CNMG 09T304               |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4                                     |
| Tolerancia                | M                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |