

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	VG
Typ	HB7120-1
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie