

**Garant****SNMG 120404, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Typ	HB7120-1
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie