

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	VG
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie