

**Garant****DNMG 110404, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Lamač triesok	VM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Typ	HB7120-1
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie